

**Oprawki Weldon kształt ADB, BT 50 A = 160, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302670 10 |
| GTIN | 4250122615736 |
| Klasa artykułu | 36E |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 |
| Ø mocowania D ₁ | 10 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 160 mm |
| Ø zewn. D | 35 mm |
| adapter | BT 50 A = 160 |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | ADB |

| | |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

Aksesoria

| | |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308760 50 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308785 50 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308765 50 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308820 50 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308830 50 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308795 50 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308790 50 |
| Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 10 mm | 309900 10 |