



## Oprawki Whistle Notch kształt ADB, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 10 mm



### Dane zamówienia

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Numer katalogowy | 302720 10 |
| GTIN             |           |
| Klasa artykułu   | 36E       |

### Opis

#### Wykonanie:

Z wkrętem mocującym i oporowym.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 35 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 10

### Opis techniczny

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu                       | 63 mm                              |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900               | 10                                 |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>                      | 10 mm                              |
| Ø zewn. D                                       | 35 mm                              |
| adapter   | BT 40 krótkie                      |
| norma   | DIN 6359                           |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-2                         |
| Norma na uchwyt                                 | JIS B6339                          |
| Kształt   | ADB                                |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup> |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm                     |
| Strategia skrawania         | HPC                        |
| Rodzaj produktu             | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

## Akcesoria

|   |           |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308760 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308780 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308785 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308802 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308804 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308803 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308790 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308795 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308765 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308806 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |