

**HOLEX®****Noże tokarskie lewe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), P20/K25, Wysokość chwytu: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297105 32
GTIN	4045197521354
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

**Węglik spiekane** - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 170 mm

szerokość chwytu: 20 mm

szerokość ostrza: 8 mm

**Opis techniczny**

szerokość chwytu	20 mm
Wysokość chwytu	32 mm
szerokość ostrza	8 mm
długość całkowita	170 mm

Materiał ostrza  
&nbsp;

---

P20/K25