

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	20 mm
długość główki $L_1$	26,7 mm
kod ISO uchwytu	A16Q STFCR/L11
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita $L$	180 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500