

Garant**Wytaczaki, lewe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270244 4,2
GTIN	4045197466334
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki, lewe 4,2 mmØ chwytu d: 4 mm
rozstaw osi końcówek F: 1,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,3 mm
promień R: 0,15 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	4 mm
Ø minimalna D_{min}	4,2 mm
rozstaw osi końcówek F	1,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,3 mm
promień R	0,15 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,020 mm/obr.
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

