

Garant**Wytaczaki, prawe, L1 = 40 mm, Ø Dmin.: 6,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270224 6,2
GTIN	4045197466242
Klasa artykułu	211

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów wytaczaków nr 270200 – 270204.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,5 mm
Rozstaw osi końcówek F L ₃	2,95 mm
Ø chwytu d	6 mm
Ø minimalna D _{min}	6,2 mm
promień R	0,2 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,025 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,050 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm/obr.
Długość wysięgu L ₁	40 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₁ = 40 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K
CuZn	nadaje się	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		