

**Garant****Wytaczaki, lewe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270244 6,2    |
| GTIN             | 4045197466358 |
| Klasa artykułu   | 211           |

**Opis**

Wytaczaki, lewe 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 0,5 mm  
promień R: 0,2 mm

**Opis techniczny**

|  |               |
|--|---------------|
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$         | 0,5 mm        |
| Ø chwytu d                                   | 6 mm          |
| Ø minimalna $D_{min}$                        | 6,2 mm        |
| rozstaw osi końcówek F                       | 2,95 mm       |
| promień R                                    | 0,2 mm        |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,025 mm/obr. |
| posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>     | 0,050 mm/obr. |
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,025 mm/obr. |
| Długość wysięgu $L_1$                        | 16 mm         |
| Atrybut nazwy produktu                       | $L_1 = 16$ mm |
| Rodzaj produktu                              | Toczenie      |

