



Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086472 M20
GTIN	2050001741783
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 6 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 50 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 90 mm

Ø kołnierza podstawy C: 50 mm

wymiar D: 20 mm

długość gwintu nakrętki E: 20 mm

Opis techniczny

długość gwintu nakrętki E	20 mm
wysokość całkowita F	90 mm
Ø kołnierza podstawy C	50 mm

Ø wewnętrzna pierścienia A	50 mm
masa	0,86 kg
Ø zewnętrzna pierścienia B	90 mm
Ø gwintu	M20
Ø pierścienia D	20 mm
Długość gwintu	30 mm
wymiar D	20 mm
Nośność WLL SF 4:1	6 t