

Garant**Wytaczaki, lewe, L1 = 10 mm, Ø Dmin.: 2,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270242 2,2
GTIN	4045197466273
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki, lewe 2,2 mmØ chwytu d: 4 mm
rozstaw osi końcówek F: 0,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,15 mm
promień R: 0,1 mm

Opis techniczny

Ø minimalna D_{min}	2,2 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,15 mm
Ø chwytu d	4 mm
rozstaw osi końcówek F	0,95 mm
promień R	0,1 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,017 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
Długość wysięgu L_1	10 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 10$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

