

**Garant****Wytaczaki, lewe, L1 = 10 mm, Ø Dmin.: 3,2 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	270242 3,2
GTIN	4045197466280
Klasa artykułu	211

## Opis

Wytaczaki, lewe 3,2 mmØ chwytu d: 4 mm  
rozstaw osi końcówek F: 1,45 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 0,15 mm  
promień R: 0,15 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu d	4 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,15 mm
rozstaw osi końcówek F	1,45 mm
Ø minimalna $D_{min}$	3,2 mm
promień R	0,15 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,017 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/obr.
Długość wysięgu $L_1$	10 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 10$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

