

Garant**Wytaczaki, lewe, L1 = 21 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	270246 6,2
GTIN	4045197466396
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki, lewe 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,5 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,5 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
Ø chwytu d	6 mm
Ø minimalna D_{min}	6,2 mm
promień R	0,2 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,025 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,050 mm/obr.
Długość wysięgu L_1	21 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 21$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

