

Garant**Wytaczaki, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 3,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270214 3,2
GTIN	4045197466099
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki, prawe 3,2 mmØ chwytu d: 4 mm
rozstaw osi końcówek F: 1,45 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,15 mm
promień R: 0,15 mm

Opis techniczny

Ø minimalna D_{min}	3,2 mm
Ø chwytu d	4 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,15 mm
rozstaw osi końcówek F	1,45 mm
promień R	0,15 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,017 mm/obr.
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

