

Garant**Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300100 25 |
| GTIN | 4045197282781 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| wymiar A długości wysięgu | 100 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 25 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25 |
| Ø zewn. D | 65 mm |
| adapter | SK 40 krótki |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |

| | |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

Aksesoria

| | |
|--|------------|
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308620 40 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308650 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308605 40 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40 | 308740 40 |
| Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308630 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308600 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308700 40 |
| Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M | 308670 40M |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |

| | |
|--|-----------|
| Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308615 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308610 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308765 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308635 40 |
| Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308640 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308660 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308830 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308820 40 |
| Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm | 309900 25 |