

**Garant****Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 32mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	300100 32
GTIN	4045197282798
Klasa artykułu	31A

## Opis

**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

**GARANT –**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

## Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
Ø zewn. D	72 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
	308740 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 32 mm

309900 32