

**Garant****Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300100 18
GTIN	4045197282767
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

**GARANT –**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	63 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D <sub>1</sub>	18 mm
Ø zewn. D	50 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm	309900 16