

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	25 mm
śruby mocujące	269028 22
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	8 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVBN 1616H11
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500