

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SVHBR/L 2020K11
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	17 mm
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500