

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	10 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	SVVBN 2020K11
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	32 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500