

Garant**Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300210 6
GTIN	4045197282804
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	SK 40 krótki

norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
	308650 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 6 mm

309900 6