

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	25 mm
płytką podporowa	269005 8
śruby mocujące	269028 2
śruba do płytki podporowej	269013 2
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
kod ISO uchwytu	SVJBR/L 2525M16
pasująca wymienna płytką skrawającą	VB.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
płytki podporowa Typ 8	269005 8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500