

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	125 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwyty neutralnych	31 mm
kod ISO uchwyty	SVVBN 2020K16
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyty neutralnych	10 mm
płytki podporowa	269005 8
Wielkość chwytu	20 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

płytki podporowa Typ 8

269005 8

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500