

**Garant****Przecinaki tokarskie eco, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273831 20/4
GTIN	4045197517289
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136.

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy  $t_{\text{maks}}$ . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna $L_4$	21,5 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks}}$	20 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Szerokość skrawania W	4 mm
długość główki $L_1$	40,5 mm
długość całkowita L	99,5 mm
Seria	Eco

szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennech maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennech maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600