

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
śruby mocujące	269028 22
Wielkość chwytu	16 mm
długość główki L ₁	21,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVJBR/L 1616H11
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500