

**Garant**
**Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W:  
25/3L mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Klasa artykułu	21W

**Opis**
**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 12,5xw (**głębokość toczenia do 37,5 mm**)

**wskazówka:**

Maks. wymiar  $\varnothing$  = ograniczona  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Chłodziwo przekazywane tylko razem z uchwytami systemu GARANT eco nr 31 7900-31 9886.  
chłodzenie wewnętrzne: tak

$\varnothing$  maks.: 75 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 37,5 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 26,5 mm

długość główki  $L_1$ : 54 mm

szerokość chwytu: 25 mm

długość całkowita L: 125,5 mm

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna $L_4$	26,5 mm
Szerokość skrawania W	3 mm

długość główki $L_1$	54 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
szerokość chwytu	25 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	37,5 mm
długość całkowita L	125,5 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Ø maks.	75 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6