

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
Wielkość chwytu	12 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SVHBR/L 1212F11
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500