

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	12,5 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	39 mm
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SVVBN 2525M16
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	269005 8
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
Wielkość chwytu	25 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

płytki podporowa Typ 8

269005 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500