

Garant**Przecinaki tokarskie eco, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273830 25/6
GTIN	4045197531346
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136.

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy t_{maks} . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

długość główki L_1	40,5 mm
głębokość podcięcia t_{maks}	30 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
długość całkowita L	112 mm
Seria	Eco

szerokość chwytu b	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600