

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261107 20/11
GTIN	4045197655738
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
śruby mocujące	269028 22
Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L ₁	17 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVHBR/L 2020K11
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500