

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	SVHBR/L 2020K16
płytką podporowa	269005 8
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
wielk. płytki	16 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	VB.. 1604..
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

płytki podporowa Typ 8

269005 8

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennej maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500