

**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Klasa artykułu	25U

**Opis****Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A25S SVUBR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VB.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 34 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 20,5 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
wkręt płytki podporowej	269014 1
Przesunięcie osi $L_3$	20,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	34 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
płytko podporowa	269006 1
kod ISO uchwytu	A25S SVUBR/L16
wielk. płytki	16 mm
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 7

Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

płytki podporowa	269055
Śruby do płytki podporowej	269203
Śruby mocujące	269411
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 7	269022 7
płytki podporowa Typ 1	269006 1
śruba do płytki podporowej Typ 1	269014 1