

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/11 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	6 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	80 mm
Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVVBN 1212F11
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	18,5 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500