



## Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261121 25/16  |
| GTIN             | 4960664585601 |
| Klasa artykułu   | 25U           |

### Opis

#### Wykonanie:

Opływowo kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu  $D_s$ : 25 mm

kod ISO uchwytu: A25S SVUBR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 34 mm

### Opis techniczny

|   |                |
|---|----------------|
| Przesunięcie osi $L_3$                  | 20,5 mm        |
| pasująca wymienna płytka skrawająca     | VB.. 1604..    |
| wielk. płytki                           | 16 mm          |
| Długość wysięgu $L_1$                   | 100 mm         |
| śruba mocująca płytki obracane          | 269022 7       |
| kod ISO uchwytu                         | A25S SVUBR/L16 |
| minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$ | 34 mm          |
| płytki podporowa                        | 269006 1       |
| wkręt płytki podporowej                 | 269014 1       |
| Miejsce połączenia / podziału           | 25 mm          |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| długość całkowita L               | 250 mm    |
| wysokość mocowania L <sub>2</sub> | 24 mm     |
| Kąt ustawienia κ                  | 93 stopni |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 25 mm     |
| rodzaj zastosowania               | lewe      |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do  | 5×D       |
| norma                             | DIN 8024  |
| chłodzenie wewnętrzne             | tak       |
| Rodzaj produktu                   | Wytaczaki |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| płytki podporowa   | 269055      |
| Śruby mocujące   | 269411      |
| Śruby do płytki podporowej   | 269203      |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500  |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15                                 | 674248 TX15 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8                                  | 674248 TX8  |
| Śruby mocujące Typ 7   | 269022 7    |
| śruba do płytki podporowej Typ 1   | 269014 1    |
| płytki podporowa Typ 1   | 269006 1    |