

Garant**Wytaczaki osiowe, zewn., prawe, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 6,2/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270350 6,2/1,5
GTIN	4045197467126
Klasa artykułu	21I

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów wytaczaków nr 270200 – 270204.

Opis techniczny

Ø chwytu d	6 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	3 mm
Rozstaw osi końcówek F L ₃	2,95 mm
Ø minimalna D _{min}	6,2 mm
promień R	0,1 mm
Długość wysięgu L ₁	15 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₁ = 15 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K
CuZn	nadaje się	150 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		