

**VBMT 110304, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 110304 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	HQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia