

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SVQBR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1103..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 25 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
kod ISO uchwytu	A20R SVQBR/L11
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 22
długość główki $L_1$	20,5 mm
Długość wysięgu $L_1$	80 mm
$\varnothing$ chwytu	20 mm
długość całkowita $L$	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	19 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22