

**VBMT 110308, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 110308 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia