

**Nakrętki pierścieniowe, Ø gwintu: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086477 M24
GTIN	2050001741844
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Opis techniczny

długość gwintu nakrętki E	20 mm
Ø zewnętrzna pierścienia B	90 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	50 mm
masa	0,9 kg
Ø kołnierza podstawy C	50 mm
wysokość całkowita F	90 mm
Ø gwintu	M24

Karta danych

wymiar D	20 mm
Nośność WLL SF 4:1	8 t
Rodzaj produktu	Śruby pierścieniowe