

**Wytaczaki osiowe, wewn., prawe, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 6,2/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270360 6,2/3
GTIN	4045197467256
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki osiowe, wewn., prawe 6,2/3 mmØ chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 6 mm
promień R: 0,1 mm

Opis techniczny

rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
Ø minimalna D_{min}	6,2 mm
Ø chwytu d	6 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	6 mm
promień R	0,1 mm
Długość wysięgu L_1	15 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 15$ mm