

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16Q SVQBR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 21 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
długość główki L_1	16,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	21 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
Długość wysięgu L_1	65 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
kod ISO uchwytu	A16Q SVQBR/L11
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22