

**Garant****Wytaczaki osiowe, zewn., lewe, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 6,2/1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270355 6,2/1
GTIN	4045197467164
Klasa artykułu	211

**Opis****Zastosowanie:**

Do uchwytów wytaczaków nr 270200 – 270204.

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	6,2 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	2 mm
Ø chwytu $d$	6 mm
Rozstaw osi końcówek $F L_3$	2,95 mm
promień $R$	0,1 mm
Długość wysięgu $L_1$	15 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 15$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K
CuZn	nadaje się	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		