

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	A20R SVQBR/L11
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
długość główki L_1	20,5 mm
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Ø chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500