

Garant**Wytaczaki 45°, wewn., lewe, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki 45°, wewn., lewe 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm
Rozstaw osi końcówek F L₃: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania t_{maks.}: 1,75 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	6 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	1,75 mm
Rozstaw osi końcówek F L ₃	2,95 mm
Ø minimalna D _{min}	6,2 mm
Długość wysięgu L ₁	25 mm
promień R	0,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₁ = 15 mm