



Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 3AA



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081521 3AA
GTIN	032705100143
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.

Wydajne lampy LED odporne na wstrząsy, pyło- i wodoszczelne.

Z **reflektorem w technologii LED. Lampa ręczna i nahełmowa LED wykonana z materiałów trudnopalnych.** Szeroka wiązka punktowa, idealna do gaszenia pożarów i skrajnie niskich temperatur.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

czas świecenia	8 h
Ø główki	35 mm
kolor obudowy	GREY
strefa wg ATEX	strefa 0
strefa wg ATEX	strefa 20
typ baterii	Mignon, AA
Liczba dołączonych baterii	3
Strumień światła	150 lm

masa	139 g
stopień ochrony IP	IP 67
długość całkowita	135 mm
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
zasięg	95 m
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR6	081559 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081554 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6