

**Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / skok: 6,5/1,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270400 6,5/1,25
GTIN	4045197467508
Klasa artykułu	21I

**Opis**

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 6,5/1,25 mmKlasa tolerancji: DIN 13 6H  
Ø chwytu d: 6 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,9 mm  
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,9 mm  
minimalny dosuw  $h_{min.}$ : 0,72 mm

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	6,5 mm
minimalny dosuw $h_{min.}$	0,72 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Ø chwytu d	6 mm
rozstaw osi końcówek F	2,9 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,9 mm
Długość wysięgu $L_1$	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu

60 stopni