

Garant

Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadzającymi chłodziwo, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 32 mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300298 32 |
| GTIN | 4045197463487 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 72 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 32

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------|
| wymiar A długości wysięgu | 100 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 32 |
| Ø mocowania D ₁ | 32 mm |
| Ø zewn. D | 72 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| adapter | SK 50 krótki |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| Otwór kanalika chłodzącego | zamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308660 50 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50 | 308640 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308830 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50 | 308610 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308760 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308812 50 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50 | 308600 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50 | 308615 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308765 50 |
| | 308740 50 |

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzznego, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308820 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzznego, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50