

Garant**Noże eco, prawe, szerokość chwytu b: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273840 25
GTIN	4045197517388
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

Pasuje do :

uchwyty płytek skrawających nr 27 3880; 27 3886 i 27 3890.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie środka chłodniczego jedynie w połączeniu z uchwytem GARANT eco System nr **317900 – 319886** i uchwytem do ostrzy GARANT eco nr **273880 – 273891**. W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość funkcjonalna L₄: 27,5 mm

długość całkowita L: 96,5 mm

śruba: 279815 9

Opis techniczny

śruba	279815 9
szerokość chwytu b	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	27,5 mm
długość całkowita L	96,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa

279910

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 9

279815 9