

**Garant**

**Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadzającymi chłodziwo, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300298 6
GTIN	4045197463395
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

**GARANT –**

Wszystkie chwytły przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

**z zamykanymi kanałami doprowadzającymi chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	63 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm

Ø zewn. D	25 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
	308810 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka  
niesamohamownego 50 SK

308820 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B  
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308650 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrzny, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308660 50