

**HOLEX®****Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300300 8
GTIN	4045197144003
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810 / 308830.  
norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 28 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 8

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	63 mm
śruba mocująca zamienna 309900	8
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm

Ø zewn. D	28 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC

## Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
	308640 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308660 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka  
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308760 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308795 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50