

**VBMT 160408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 160408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia