

HOLEX®
Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	300300 10
GTIN	4045197144010
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810 / 308830.
norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 35 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 10

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	63 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
śruba mocująca zamienna 309900	10

Ø zewn. D	35 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
	308700 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308600 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50